


MOR-K



|규격

단위 : mm


품번 1	A	L	W	E	F	M	나사체결토크 (N·m)
MOR-15K	15	4.4	16	8.2	2.2	M3	0.7
MOR-17K	17	4.9	19.8	8.2	2.5	M3	0.7
MOR-20K	20	5.75	21.4	12.2	2.9	M4	1.7
MOR-26K	26	7.3	25.6	14.2	3.65	M4	1.7
MOR-30K	30	10	32.5	16.2	5	M4	1.7
MOR-34K	34	11.1	34	16.2	5.55	M5	4
MOR-38K	38	12.1	40	20.3	6.1	M5	4
MOR-45K	45	13.8	46	22.3	6.9	M6	7
MOR-55K	55	18.7	57	26.5	9.35	M8	15
MOR-68K	68	24	77	38.5	12	M10	30

품번	표준축구멍지름(치수허용차H8) D ₁ ×D ₂ 2														
	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	28	30	35	38
MOR-15K	●	●													
MOR-17K	●	●													
MOR-20K	●	●	●	●											
MOR-26K	●	●	●	●	●										
MOR-30K		●	●	●	●	●	●								
MOR-34K			●	●	●	●	●								
MOR-38K			●	●	●	●	●	●	●						
MOR-45K			●	●	●	●	●	●	●	●					
MOR-55K					●	●	●	●	●	●	●				
MOR-68K								●	●	●	●	●	●	●	●

- 전상품에 육각렌치무두볼트가 포함되어 있습니다.
- 적용축지름의 추천 치수허용차는 h6 및 h7입니다.
- 허브 쪽이 키타입, 다른 쪽은 클램핑타입, 그외의 조합 주문에도 대응 가능합니다.

단위 : mm

·축구멍부 상세



표준축구멍지름 D	키홀				키 b×h
	b		t		
	기준 치수	허용차 (JS9)	기준 치수	허용차	
6	2	±0.0125	1.0	+0.1 0	2×2
8	3	±0.0125	1.4	+0.1 0	3×3
10·12	4	±0.0150	1.8	+0.1 0	4×4
14·15·16	5	±0.0150	2.3	+0.1 0	5×5
18·20·22	6	±0.0150	2.8	+0.1 0	6×6
25·28	8	±0.0180	3.3	+0.2 0	8×7
30·35·38	10	±0.0180	3.3	+0.2 0	10×8

| 성능


품번	최대축구멍지름 (mm)	상용토크* (N·m)	최대토크* (N·m)	최고회전수 (min ⁻¹)	관성모멘트** (kg·m ²)	정적비틀림정수 (N·m/rad)	허용편심 (mm)	허용편각 (°)	질량** (g)
MOR-15K	8	1.6	3.2	42000	1.4×10 ⁻⁷	80	1.0	3	4
MOR-17K	8	2.2	4.4	37000	2.8×10 ⁻⁷	120	1.2	3	7
MOR-20K	12	3.2	6.4	31000	5.6×10 ⁻⁷	120	1.2	3	8
MOR-26K	14	6	12	24000	2.0×10 ⁻⁶	300	1.5	3	19
MOR-30K	16	15	30	21000	5.4×10 ⁻⁶	530	2.0	3	37
MOR-34K	16	16	32	18000	9.0×10 ⁻⁶	1000	2.5	3	51
MOR-38K	20	28	56	16000	1.5×10 ⁻⁵	1500	2.5	3	68
MOR-45K	22	30	60	14000	3.2×10 ⁻⁵	2400	3.0	3	110
MOR-55K	26	45	90	11000	1.0×10 ⁻⁴	4100	4.0	3	230
MOR-68K	38	80	160	9000	3.3×10 ⁻⁴	6400	4.5	3	430

*부하변동에 의한 상용토크·최대토크의 보정은 필요하지 않습니다. 단, 주위 온도가 30℃를 넘을 경우, 상용토크·최대토크를 하단 표의 온도보정계수로 보정하여 주십시오. **MOR-K**의 사용가능온도 -20℃ ~ 80℃입니다.

**최대 축 구멍지름에서의 값입니다.

주위온도	온도보정계수
-20 C ~ 30 C	1.00
30 C ~ 40 C	0.80
40 C ~ 60 C	0.70
60 C ~ 80 C	0.55

• 상용토크 비교



• 품번지정

MOR-26K- 8×10